

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: rtt@nt-rt.ru | http://rittal.nt-rt.ru

## Ручки Техническое описание



### Набор ручек

#### для панели Comfort

Монтаж на угловых элементах, возможен также впоследствии.

#### Материал:

- Трубка рукоятки: алюминий
- Держатель ручки: цинковое литье под давлением
- Заглушки: полиамид

#### Поверхность:

- Трубка рукоятки: анодированная
- Держатель ручки: порошковое покрытие

#### Цвет:

- Держатель ручки: RAL 7024
- Защитные кожухи: эквивалент RAL 7024

#### Комплект поставки:

- Труба ручки, Ø 20 мм
- 2 держателя ручки,
- 2 крышки
- Крепежный материал

#### Для горизонтального монтажа

Для ширины передних панелей	Кол-во	Арт. №
482,6 мм (19")	1 компл.	<b>6375.010</b>

#### Указание:

- Укороченную высоту и ширину можно получить путем отрезания трубы ручки
- Установка на корпуса с монтажной глубиной 74 мм не возможна со стороны подсоединения несущего рычага



#### Комплектующие:

- Планшет, см. страницу 703
- Перекидной, см. страницу 703

### Набор ручек

#### для Optipanel

Монтаж на угловых элементах, возможен также впоследствии.

#### Материал:

- Трубка рукоятки: алюминий
- Держатель ручки: цинковое литье под давлением
- Заглушки: полиамид

#### Поверхность:

- Трубка рукоятки: анодированная
- Держатель ручки: порошковое покрытие

#### Цвет:

- Держатель ручки: RAL 7035
- Заглушки: RAL 7024

#### Комплект поставки:

- Труба ручки, Ø 25 мм
- 2 держателя ручки,
- 2 крышки
- Крепежный материал

#### Для горизонтального монтажа

Для ширины передних панелей	Кол-во	Арт. №
482,6 мм (19")	1 компл.	<b>6385.010</b>

#### Указание:

- Укороченную высоту и ширину можно получить путем отрезания трубы ручки
- Установка на корпуса с монтажной глубиной 100 мм не возможна со стороны подсоединения несущего рычага



#### Комплектующие:

- Планшет, см. страницу 703
- Перекидной, см. страницу 703

## Набор ручек

Для вертикального и горизонтального монтажа на всех поверхностях.

Общая длина: 420 мм

### Материал:

- Трубка рукоятки: алюминий
- Держатель трубы: цинковое литье под давлением

### Поверхность:

- Трубка рукоятки: анодированная

### Цвет:

- Держатель трубы: RAL 7035

### Комплект поставки:

- 4 держателя трубы
- 2 трубы ручки

Кол-во	Арт. №
1 компл.	2389.000



### Комплекующие:

- Планшет, см. страницу 703
- Перекидной планшет, см. страницу 703



## Алюминиевая рейка TP

Для последующей установки на

- TP двухсекционный/трехсекционный
- Напольный пульт TP
- Возможна установка на все распределительные шкафы/крышки с высотой кромки 20 мм (толщина листа макс. 2 мм)

Длина: 1750 мм

(для других размеров укорачивается)

Достаточно для средних и верхних частей:

- 3 x ширина 600 мм
- 2 x ширина 800 мм
- 1 x ширина 1000 мм + 1 x ширина 600 мм
- 1 x ширина 1200 мм
- 1 x ширина 1600 мм

Длина мм	Арт. №
1750	6731.120

### Материал:

- Алюминиевая рейка: алюминиевый прессованный профиль
- Заглушки: пластик

### Поверхность:

- Алюминиевая рейка: анодированная

### Цвет:

- Заглушки: RAL 7035

### Комплект поставки:

- 1 алюминиевый профиль
- 6 пластмассовых заглушек
- Шаблон вырезов
- Крепежные комплектующие



# Ручки

## Ручки

Для горизонтального или вертикального крепления на стенке корпусов

- Панель Comfort
- Optipanel
- прочих корпусов или
- поверхностях

Для монтажа необходимые крепежные отверстия и поверхности без ребер.

У панели Comfort в исполнении с ребрами, подбирается конфигуратором на [www.rittal.com](http://www.rittal.com), может потребоваться дополнительное фрезерование. Для этого при заказе командной панели следует указать «подготовка для комплекта ручек CP 6107.XXX».

## Материал:


- Держатель ручки: цинковое литье под давлением
- Заглушки: пластик
- Трубка рукоятки: алюминий

## Поверхность:

- Трубка рукоятки: порошковое покрытие

## Цвет:

- Держатель ручки: RAL 7035
- Заглушки: эквивалент RAL 7035
- Трубка рукоятки: эквивалент RAL 9006




## Угловая ручка

### Комплект поставки:


- 4 держателя ручки,
- 2 трубы ручки
- Крепежный материал

Монтаж на углу корпуса



Кол-во	Арт. №
1 компл.	<b>6107.000</b>


Монтаж на прямой поверхности (поворот держателя ручки на 90°)



## Ручка-скоба

### Комплект поставки:

- 2 держателя ручки,
- 1 труба ручки
- Крепежный материал



Для размера передней панели	Кол-во	Арт. №
≥ 7 EB	1 компл.	<b>6107.100</b>
482,6 мм (19')	1 компл.	<b>6107.200</b>

## + Комплектующие:

- Для 6107.200: планшет, см. страницу 703
- Для 6107.200: перекидной планшет, см. страницу 703



### Указание:

- Размеры в скобках для размера передней панели 7 EB

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93